

PIR75 BEWEGINGSSENSOR

De PIR75 bewegingssensor wordt gebruikt als een alarm zender. De bewegingssensor is een Infra Rood sensor met een horizontale waaivormig blikveld.

De bewegingssensor kan op de vloer worden geplaatst in de meegeleverde behuizing of aan de muur worden bevestigd. Door de geringe afmetingen van het bedalarm staat het niet in de weg.

Het bedalarm registreert wanneer een persoon het bed verlaat of wanneer de persoon over de vloer loopt.

De bewegingssensor PIR75 worden meestal gebruikt in situaties waarin de zorgmedewerkers informatie willen over wanneer een persoon beweegt in een specifiek gebied.

Het alarm wordt geactiveerd wanneer de sensor beweging detecteert in het gespecificeerde zoekgebied.

Technische specificaties

Afmeting PIR:	120 x 65 29 mm
Afmeting voet:	21 x 80 x 60 mm
Gewicht:	139 g incl batterijen, 238 g incl voet
Bereik:	tot 300 m in vrij veld, 40-60m binnen een gebouw
Detectie:	in een hoek van 90° op een afstand van 4-6m
Frequentie:	869 MHz

Artikelnummer

JEN-PIR75 Bewegings sensor met zender



