

## SCHAKELAARS

Voor iedere klant die gebruik maakt van een schakelaar willen we een geschikte schakelaar kunnen leveren. Daarom hebben we zeer veel verschillende schakelaars in ons assortiment. Onze medewerkers zoeken samen met de cliënt de meest geschikte uit.

Vindt u niet wat u zoekt of heeft u bijvoorbeeld montage materialen nodig? Neem contact met ons op ?

## EÉN-FUNCTIE SCHAKELAARS



### (Big) Buddy Button

Deze betrouwbare, duurzame en kleurige schakelaar wordt geactiveerd door deze aan de bovenzijde in te drukken. De Big Buddy is geschikt voor personen die een grote gekleurde schakelaar nodig hebben. Auditieve en tactiele terugkoppeling. Alle (Big) Buddy Buttons worden geleverd met een schuimrubberen onderzijde om slippen te voorkomen.



### Joggle

De benodigde drukkracht van deze schakelaar is in te stellen door de bovenzijde te draaien. Er zijn 15 standen mogelijk, variërend van 200 tot 1.500 gram bedienkracht. Ideaal voor beoordelingscentra, scholen en therapeuten die van cliënt naar cliënt gaan. Maakt het mogelijk de schakelaar per cliënt in te stellen.

### QVN schakelaar

Deze schakelaar is leverbaar in twee maten: 25 en 50mm. Verschillende snoerlengtes en bedienkrachten beschikbaar. Zwarte of rode behuizing.



Naast bedraad is ook draadloze RF bediening mogelijk.

Een softbutton variant is ook bedraad en draadloos beschikbaar.

### Micro Light

Activering door zeer lichte aanraking van de bovenzijde. Eenvoudig te monteren op een '4-40' schroef door de schroefdraad aan de onderzijde. Tactiele en auditieve terugkoppeling. Ook beschikbaar op flexarm.



### PikoButton

Zeer duurzame schakelaar die plezierig in het gebruik is. Verkrijgbaar in 30 en 50 mm doorsnee. Ook in waterdichte variant.



### Plate

Een zeer dunne membraan-schakelaar die met een lichte aanraking in de gekleurde cirkel geactiveerd wordt. Het oppervlak is beschermd tegen beschadiging door vuil. Geen tactiele of auditieve terugkoppeling.



### Ringschakelaar

Wordt rond een vinger gedragen en is zeer gevoelig, waardoor hij geschikt is voor personen met weinig kracht.



### Zuig- / blaasschakelaar

Pneumatische schakelaar met zuig- of blaasfunctie. Voor bediening door te zuigen of te blazen.



## TWEE-FUNCTIE SCHAKELAARS

De twee-functie schakelaar is twee schakelaars in één. Zodoende kunnen twee-functie schakelaars twee apparaten aansturen die met een één-functie schakelaar bediend kunnen worden.

Een twee-functie schakelaar kan met een stereo plug tevens worden gebruikt voor apparaten die voor bediening twee schakelaars nodig hebben.



### Ringschakelaar

Wordt rond een vinger gedragen en is zeer gevoelig, waardoor hij geschikt is voor personen met weinig kracht. Ook als één-functie schakelaar te gebruiken.



### SPA aanraakschakelaar

Het aanraakoppervlak werkt als schakelaar. De linker- en rechterkant activeren ieder een schakelaar.



### SPA lipschakelaar

Het aanraken van de tip met de bovenlip activeert de ene schakelaar, de onderlip de ander.



### SPA tweevoudige schakelaar

Beide sensoren activeren bij het aanraken een van de schakelaars.



### Zuig-/blaasschakelaar

Twee-functie schakelaar. Exclusief buis, mondstuk of houder.

## MEER-FUNCTIE SCHAKELAARS



### Hand- / vingerschakelaar

Gevoelige 4-functie schakelaar met aanraakvlakken of verzonken aanraakvlakken.



### Zuig- / blaasschakelaar

4-functie schakelaar. Exclusief buis, mondstuk of houder. Met zwanehals.

*Zuig- / blaasschakelaars kunnen i.v.m. hygiëne niet geruild of geretourneerd worden.*



### Technische specificaties:

Naam	Artikelnummer	Afmeting (cm)	Bedienkracht	Beweging voor activatie (cm)
Big Buddy Button rood .groen .geel .blauw	5610 5620 5650 5660	11,5 Ø x 2,5	Rand: 150 gram Midden: 300 gram	0,17
Buddy Button rood .groen .roze .paars .geel .blauw .geel met rode stippen .geel met smile .groen met bulls-eye .oranje, zwart handje .geel met sticker	5710 5720 5730 5740 5750 5760 5771 5772 5773 5774 5780	6,3 Ø x 1,8	Rand: 100 gram Midden: 200 gram	0,12
Hand- / vinger	5410	12 x 6,6 x 3,3	100 g / 1 N	
Hand- / vinger	5420	12 x 6,6 x 3,3	100 g / 1 N	
Joggle rood .groen .geel .blauw	5410-00 5420-00 5450-00 5460-00	12,9 Ø x 4	200 – 1500 gram	Variabel
QVN schakelaar 25 zwarte behuizing  -> standaard art.          rode behuizing	KAJ-KB25-20B KAJ-KB25-20BH KAJ-KB25-20BL <b>KAJ-KB25-77B</b> KAJ-KB25-77BH KAJ-KB25-77BL KAJ-KB25-150B KAJ-KB25-150BH KAJ-KB25-150BL KAJ-KB25-20R KAJ-KB25-20RH KAJ-KB25-20RL KAJ-KB25-77R KAJ-KB25-77RH KAJ-KB25-77RL KAJ-KB25-150R KAJ-KB25-150RH KAJ-KB25-150RL	2,5 Ø x 1,5 20 cm snoer „ „ 77 cm snoer „ „ 150 cm snoer „ „ „ 20 cm snoer „ „ „ 77 cm snoer „ „ „ 150 cm snoer „ „ „	= 150 gram H = 250 gram L = 100 gram „	



QVN schakelaar 50 zwarte behuizing  -> standaard art.  rode behuizing	KAJ-KB50-20B KAJ-KB50-20BH <b>KAJ-KB50-77B</b> KAJ-KB50-77BH KAJ-KB50-150B KAJ-KB50-150BH KAJ-KB50-20R KAJ-KB50-20RH KAJ-KB50-77R KAJ-KB50-77RH KAJ-KB50-150R KAJ-KB50-150RH	50 Ø x 1,5 20 cm snoer ,, 77 cm snoer ,, 150 cm snoer ,, 20 cm snoer ,, 77 cm snoer ,, 150 cm snoer ,,	= 150 gram H = 250 gram - ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	
QVN schakelaar TX4	KAJ-KB50W-TX4	5,5 Ø x 1,8	250 gram	
QVN schakelaar soft	KAJ-KSB80W	8,0 Ø x 2,5		
QVN schak. soft TX4	KAJ-KSB80W-TX4	8,0 Ø x 2,5		
SPA aanraaksensor	SHA-SPA-AANRSEN			
SPA lipsensor	SHA-SPA-BASIS		instelbaar, minimaal 10 gram	
SPA tweevoudig	SHA-SPA-2VSENS			
Micro Light	5850-00	4,5 x 1,3 x 2	10 gram	0,7
Piko button blauw .geel .goud .groen .oranje .rood .wit .zilver .zwart	PIO-PB30-BLAUW PIO-PB30-GEEL PIO-PB30-GO PIO-PB30-GR PIO-PB30-ORANJE PIO-PB30-ROOD PIO-PB30-WIT PIO-PB30-ZILVER PIO-PB30-ZWART	2,9 Ø x 1,7	75 gram	
Piko button blauw .geel .goud .groen .oranje .rood .wit .zilver .zwart	PIO-PB50-BLAUW PIO-PB50-GEEL PIO-PB50-GO PIO-PB50-GR PIO-PB50-ORANJE PIO-PB50-ROOD PIO-PB50-WIT PIO-PB50-ZILVER PIO-PB50-ZWART	4,9 Ø x 1,7	125 gram	
Piko button waterbest. .blauw .rood .zwart	PIO-PB30WR-BL PIO-PB30WR-RO PIO-PB30WR-ZW	2,9 Ø x 1,3	125 gram	



Piko button waterbest. .blauw .rood .zwart	PIO-PB50WR-BL PIO-PB50WR-RO PIO-PB50WR-ZW	4,9 Ø x 1,7	125 gram	
Plate	5830	9 x 9 x 0,5	50 gram	0,05
Ring enkel	PIO-FB30	Button: 0,9	75 gram	
Ring dubbel	PIO-FD30	Button: 0,9	75 gram	
Zuig- / blaas - 1 functie	0413	5 x 4 x 1	140 Pa	
Zuig- / blaas - 2 functie	4710	12 x 6,5 x 4,8	400 Pa / 0,06 Psi	
Zuig- / blaas - 4 functie	5510	12 x 6,5 x 4,8	400 Pa / 0,06 Psi	
<b>Accessoires</b>				
Zwanehals tbv zuig/blaasschak. of microlight	4720	50 - stang 18 - zwanehals tbv 10 mm systeem		
Mondpijpjes blaas/zuig 5 stuks	8160			
Plastic slang voor zuig/blaas	8161	0,4 Ø binnen 0,6 Ø buiten		
Behuizing voor 0413 zuig/blaasschakelaar	8174	12 x 6,5 x 2,5		
QVN bevestiging 5 Ø 1 KAJ- schakelaar 2 KAJ- schakelaars 5 KAJ- schakelaars	KAJ-KBASE1 KAJ-KBASE2 KAJ-KBASE5			
Kpipe voor 2,5 Ø	KAJ-KPIPE25	Lengte: 5 tbv 10 mm systeem		
Fisso Statief incl tafelklem	4510-30			
Fisso verlenging 20 cm	4510-40	20		