

DX-FUNCTIESCANNER CLICKTOGO

Rolstoelrijden met een elektrische rolstoel en de rolstoelfuncties bedienen is nu ook voor mensen met een zeer slechte fijne motoriek veel eenvoudiger. Met de ClickToGo-functiescanner is er voor het rolstoelrijden namelijk nog maar één optimaal ingestelde schakelaar nodig. Bediening met meer schakelaars is ook mogelijk.

De gebruiker scant door het rijmenu van de ClickToGo-functiescanner en kiest de rijrichting.

Vervolgens kiest hij de bedienschakelaar en gaat rijden met de ingestelde snelheid.

Via deze DX-rolstoelscanner kan de gebruiker ook de andere rolstoelfuncties, zoals zitpositie, hoogteinstelling, rugleuning en beeninstellingen activeren.



Daarnaast is het mogelijk om met de ClickToGo externe scanners te bedienen, zoals de GEWA ControlProg of een willekeurig communicatiehulpmiddel.

De ClickToGo kan worden voorzien van auditieve scanning.

Het is mogelijk om via de omgevingsbedieningszender verschillende bedienaanpassingen aan te sturen, zoals de computermuis met een Acces USB Infra Rood muisontvanger.



Technische gegevens:

Afmeting: 95 x 145 x 45 mm

Gewicht: 500 gram

Artikelnummer:

- DX-101** ClickToGo, Functiescanner DX en GEWA
- DX-102** ClickToGo, mountingsystem
- DX-104** ClickToGo, switch input
- DX-105** ClickToGo, switch output
GEWA ProgIII
- DX-106** ClickToGo, headinglock, gyroscoop op DX

